

# Bedienungsanleitung

## Kabel - Kit für mo.unit v.2 mo.unit blue und mo.unit basic

### Sicherheitshinweise

- VOR JEDER ART VON ARBEIT AM ELEKTRISCHEN SYSTEM DES FAHRZEUGS IST DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG ABZUKLEMMEN. DAZU WERDEN ZUERST DER MINUSPOL UND ANSCHLIEßEND DER PLUSPOL ABGEKLEMT. BEIM ERNEUTEN ANSCHLIEßEN IST IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORZUGEHEN.
- ALLE KABELQUERSCHNITTE MÜSSEN DEM STROMFLUSS ENTSPRECHEND DIMENSIONIERT WERDEN. DIE HIER AUFGEFÜHRTE FARBEN UND ZUGEHÖRIGEN KABELQUERSCHNITTE MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN.
- DIE KABELENDEN ZUM ANSCHLUSSTERMINAL DER MO.UNIT MÜSSEN MIT ADERENDHÜLSEN VERCRIMPT WERDEN.
- ALLE ELEKTRISCHEN VERBINDUNGEN IM KABELBAUM UND AN DEN SCHRAUBKLEMMEN SIND FACHGERECHT UND EINWANDFREI AUSZUFÜHREN. BEI FEHLERHAFTEN VERBINDUNGEN KANN ES BEI HOHEM STROMFLUSS DURCH EINEN ÜBERGANGSWIDERSTAND ZUR HITZEENTWICKLUNG UND SOMIT ZUM BRAND KOMMEN. ES BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN.

### Inhalt und Verwendung

Kabelfarbe	Querschnitt	Anschluss mo.unit	Verwendung	Länge [m] / Anzahl
schwarz	2,5 mm <sup>2</sup>	Befestigungsbolzen	Massekabel	4
weiß	0,5 mm <sup>2</sup>	TurnR - IN	Schalter Blinker re.	2
blau	0,5 mm <sup>2</sup>	Start - IN	Schalter Start	2
rot	0,5 mm <sup>2</sup>	Horn - IN	Schalter Hupe	2
gelb	0,5 mm <sup>2</sup>	Turn L - IN	Schalter Blinker li.	2
grün	0,5 mm <sup>2</sup>	Config - IN	Schalter Kill	2
orange	0,5 mm <sup>2</sup>	Light - IN	Schalter Licht	2
violett	0,5 mm <sup>2</sup>	Brake - IN	Schalter Bremse	2
braun	0,5 mm <sup>2</sup>	Lock - IN	Schalter Zündschloss	2
weiß	1,5 mm <sup>2</sup>	TurnR - OUT	Blinker rechts	4
blau	2,5 mm <sup>2</sup>	Start - OUT	Magnetschalter Anlasser	2
rot	1,5 mm <sup>2</sup>	Horn - OUT	Hupe	2
gelb	1,5 mm <sup>2</sup>	Turn L - OUT	Blinker links	4
orange	1,5 mm <sup>2</sup>	Light low - OUT	Abblendlicht	4
grün	1,5 mm <sup>2</sup>	Light high - OUT	Fernlicht	2
violett	1,5 mm <sup>2</sup>	Brake - OUT	Bremslicht	2
braun	2,5 mm <sup>2</sup>	AUX - OUT	Zündung, Verbraucher	5
			Kabelbinder klein	15
			Kabelbinder groß	15
			Aderendhülsen klein	10
			Aderendhülsen mittel	10
			Aderendhülsen groß	10

